

apolo **MEA**

 Made in Germany



IPL 60



IPL 95



Isolationsdübel IPL 60 & IPL 95

Schnell, praktisch, langlebig



Steckbrief

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------|
| Geeignete Baustoffe | | <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) • Polystyrolplatten • Hartschaumplatten • Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 8mm bei IPL60, 13mm bei IPL95) • Styroporplatten • Heraklithplatten | | |
| Typische Anwendungen | <p>Lampen (IPL 60/IPL95)</p> | <p>Schilder (IPL 60)</p> | <p>Kaplleisten (IPL 60)</p> | <p>Fallrohre (IPL95)</p> |
| Montage IPL 60 | <p>1. IPL ansetzen</p> | <p>2. IPL eindrehen ohne Vorbohren*</p> | <p>3. Schraube in IPL eindrehen</p> | <p>4. Fertig montiert</p> |
| Montage IPL 95 | <p>1. Setzwerkzeug montieren</p> | <p>2. IPL eindrehen ohne Vorbohren*</p> | <p>3. Ankerstange in IPL eindrehen</p> | <p>4. Fertig montiert</p> |

* Empfehlung: Dübelbund nach erfolgter Montage mit Silikon/Acrylmasse abdichten, um Eindringen von Wasser in den Dämmstoff zu verhindern

Produktvorteile



Befestigung direkt im Dämmstoff
 ▶ **wärmebrückenfrei**

Material: Nylon
 ▶ **beständig gegen Alterung/Verwitterung**
 ▶ **überstreichbar**

Scharfe Schneidspitze und harter Polyamid/Nylon
 ▶ **kein Vorbohren nötig; bohrt zuverlässig auch durch harten WDVS-Putz (≤ 5 mm)**
 ▶ **spart Zeit, kein weiteres Werkzeug nötig**
 ▶ **schnell, mit wenig Druck**

Gesamtlänge IPL 60: 58 mm
 IPL 95: 95 mm
 ▶ **für hohe Auszugswerte**
 ▶ **verwendbar für die meisten heutigen Dämmstoffstärken**
 Farbe weiß, Halb-transparent
 ▶ **gute Optik**

IPL 60 Installation mit Duo-Bit
 ▶ **kein Bitwechsel nötig**
 ▶ **spart Zeit und Geld**
 ▶ **PZ2/TX40, TX20/TX40 und TX25/TX40**



Technische Daten

IPL 60

Empfohlene Last (PS15, PS20): 50N (5kg)

Schraube min. 30 mm, max. 50 mm in den IPL 60 einschrauben

IPL 95

Empfohlene Last (PS15, PS20): 100N (10kg)

Schraube min. 40 mm, max. 80 mm in den IPL 95 einschrauben

Sortiment

| Artikel-Bez. | Art.-Nr. | Abmessungen [mm] | Antrieb Dübel | Schrauben ø [mm] | Schraubenlänge [mm] | Box/Umkarton [Stück] |
|----------------|------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|
| IPL 60 | 960IPL | ø 25 x 58 | TX 40 | 4,5 - 5,0 | 30 + Anbauteildicke | 25/300 |
| IPL 95 | 995IPL | ø 32 x 95 | SW 13 | 8, 10, M8 | 40 + Anbauteildicke | 25/200 |
| IPL 60 Blister | 560IPL4 | ø 25 x 58 | TX 40 | 4,5 - 5,0 | 30 + Anbauteildicke | 4 pro Blister |
| IPL 60 Blister | 560IPLPZ4 | ø 25 x 58 | TX 40 | → 4,5 x 40 | 30 + Anbauteildicke | 4+4 pro Blister |
| IPL 95 Blister | 595IPL2 | ø 32 x 95 | SW 13 | 8, 10, M8 | 40 + Anbauteildicke | 2 pro Blister |
| TX20/TX40 | 7DTX20TX40 | 1/4" x 43 | - | - | - | 2 Bits pro Blister |
| TX25/TX40 | 7DTX25TX40 | 1/4" x 43 | - | - | - | 2 Bits pro Blister |
| PZ2/TX40 | 7DPZ2TX40 | 1/4" x 43 | - | - | - | 2 Bits pro Blister |

IPL 60: Installation mit Duo-Bit empfohlen

IPL 95: inkl. 1x Schraube **M8 x 30 als Setzwerkzeug**

